


Zawór załączający MS6-EM1-AGE

Numer produktu: 8232875

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Seria	MS
Wielkość	6
Konstrukcja	Zawór z obrotowym suwakiem
Sposób uruchamiania	ręczne
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	możliwość zamknięcia przy pomocy osprzętu
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.8 MPa 0 bar...18 bar
Wartość C	30.8 l/sbar
Wartość b	0.57
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	8700 l/min
Normalny przepływ nominalny 2-3	6200 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Typ mocowania	opcjonalnie: Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Pozycja montażu	dowolny
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Waga produktu	880 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2

Cechy	Wartość
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy