

# Base de apoio PAML-CP-90-HP3-G34

Número de referência: 1651542

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 90                                                  |
| Largura nominal DN                     | 36                                                  |
| Série                                  | L                                                   |
| Pressão operacional                    | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar                     |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                      |
| Temperatura de armazenamento           | -10 oC...60 oC                                      |
| Alimentação segura                     | Ver informação complementar do material             |
| Temperatura do meio                    | 5 oC...60 oC                                        |
| Temperatura ambiente                   | 5 oC...60 oC                                        |
| Peso do produto                        | 750 g                                               |
| Conexão pneumática 1                   | G3/4                                                |
| Conexão pneumática 2                   | G3/4                                                |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                          |
| Material da base de apoio              | Liga de alumínio forjada                            |
| Material de vedações                   | NBR                                                 |
| Material dos parafusos                 | Aço inoxidável                                      |