

Válvula esférica
VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T
Número de referência: 1686639

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula de esferas de 2 saídas
Tipo de atuação	Mecânico
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão da válvula	Rp3/4
Indicação da posição de comutação	Direção da ranhura = direção do fluxo
Padrão do furo da flange	F03 F04
Diâmetro interior	20 mm
Largura nominal DN	20
Função da válvula	2/2
Acionamento manual auxiliar	Nenhum
Direção de fluxo	Reversível
Pressão nominal do encaixe PN	63
Torque de atuação	14 Nm
De acordo com a norma	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Meio	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Gases inertes Água - sem vapor de água Fluidos neutros Outros meios de fluxo mediante solicitação
Temperatura do meio	-10 oC...200 oC
Taxa de fluxo Kv	45.6 m³/h
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Material da caixa	Aço inoxidável de liga alta
Número do material da caixa	1.4408

Característica	Valor
Material de vedações	PTFE Reforçado com PTFE
Material das esferas	Aço inoxidável de liga alta
Número do material da esfera	1.4408
Material do eixo	Aço inoxidável de liga alta
Número do material do eixo	1.4401
Peso do produto	850 g
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto