


# Zespół przygotowania powietrza MSB6-1/2:C3:J1:F1-WP

Numer produktu: 8233022

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                     | 6                                                                                                                             |
| Seria                                        | MS                                                                                                                            |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem           | Przycisk obrotowy z zapadką<br>możliwość zamknięcia przy pomocy osprzętu                                                      |
| Pozycja montażu                              | w pionie +/- 5°                                                                                                               |
| Dokładność filtracji                         | 40 µm                                                                                                                         |
| Spust kondensatu                             | Odkręcany ręcznie                                                                                                             |
| Konstrukcja                                  | Moduł rozgałęziający<br>Zawór załączający<br>Zawór załączający regulatora filtra                                              |
| Mak. ilość kondensatu                        | 38 ml                                                                                                                         |
| Funkcja regulatora                           | Stałe ciśnienie wyjściowe<br>z kompensacją ciśnienia wstępnego<br>z odpowietrzaniem wtórnym<br>z funkcją przepływu powrotnego |
| Ośłona pojemnika                             | Ośłona ochronna z tworzywa                                                                                                    |
| Wskaźnik ciśnienia                           | Z manometrem                                                                                                                  |
| Ciśnienie robocze                            | 0.08 MPa...1.8 MPa<br>0.8 bar...18 bar<br>11.6 psi...261 psi                                                                  |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                                                  |
| Maks. przepływ normalny                      | 4500 l/min                                                                                                                    |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                                                                |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)                                         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                              |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                             |
| Temperatura przechowywania                   | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu         | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                 |
| Temperatura medium                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Waga produktu                                | 2100 g                                                                                                                        |

| Cechy                    | Wartość                          |
|--------------------------|----------------------------------|
| Typ mocowania            | przy pomocy kątownika mocującego |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2                             |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/2                             |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/2                             |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/2                             |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS        |
| Materiał filtra          | PE                               |
| Materiał obudowy         | Aluminiowy odlew ciśnieniowy     |
| Materiał pojemnika       | PC                               |