

# Acionamento guiado DFM-63-25-P-A-GF

Número de referência: 170878

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                    | Valor                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distância do centro de gravidade da carga útil à placa de báscula | 50 mm                                                                                             |
| Curso                                                             | 25 mm                                                                                             |
| Diâmetro do pistão                                                | 63 mm                                                                                             |
| Modo operacional do eixo motor                                    | Rótula de engate                                                                                  |
| Amortecimento                                                     | Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades                                   |
| Posição de montagem                                               | Qualquer um                                                                                       |
| Guia                                                              | Guia do mancal liso                                                                               |
| Construção                                                        | Guia                                                                                              |
| Detecção de posição                                               | Através do sensor de proximidade                                                                  |
| Pressão operacional                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                                 |
| Velocidade máxima                                                 | 0.6 m/s                                                                                           |
| Modo de funcionamento                                             | Dupla ação                                                                                        |
| Meio de funcionamento                                             | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                            | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                            | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                              | -20 °C...80 °C                                                                                    |
| Energia de impacto nas posições finais                            | 1.3 Nm                                                                                            |
| Força máx. Fy                                                     | 1533 N                                                                                            |
| Força máxima Fy estática                                          | 1533 N                                                                                            |
| Força máx. Fz                                                     | 1533 N                                                                                            |
| Força Fz máx. estática                                            | 1533 N                                                                                            |
| Mx torque máximo                                                  | 95.83 Nm                                                                                          |
| Torque estático máx. Mx                                           | 95.83 Nm                                                                                          |
| Torque máx. My                                                    | 38.33 Nm                                                                                          |
| Torque estático máx. My                                           | 38.33 Nm                                                                                          |
| Torque máx. Mz                                                    | 38.33 Nm                                                                                          |
| Torque estático máx. Mz                                           | 38.33 Nm                                                                                          |
| Carga Mx de torque permissível máx. como função do curso          | 21.81 Nm                                                                                          |
| Carga útil máx. enquanto função do curso na distância definida xs | 257 N                                                                                             |

| Característica                   | Valor                       |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Força teórica em 6 bar, retração | 1750 N                      |
| Força teórica em 6 bar, avanço   | 1870 N                      |
| Mobilidade da carga              | 2471 g                      |
| Peso do produto                  | 4470 g                      |
| Conexões alternativas            | Ver desenho do produto      |
| Conexão pneumática               | G1/4                        |
| Observação sobre os materiais    | Em conformidade com a RoHS  |
| Material da tampa                | Liga de alumínio forjada    |
| Material de vedações             | NBR                         |
| Material da caixa                | Liga de alumínio forjada    |
| Material da biela                | Aço inoxidável de liga alta |