


Garra paralela HGPD-50-A

Número de referência: 1132951

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Curso por mordente	12 mm
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Folga angular máx. do mordente ax, ay	0.1 deg
Folga máx. do mordente Sz	0.02 mm
Simetria rotacional	0.2 mm
Precisão de repetição da garra	0.05 mm
Número de mordentes	2
Sistema de acionamento	Pneumática
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Função da garra	Paralelo
Retenção de força de aderência	Sem
Construção	Atuador cuneiforme Sequência de movimentos conduzida pela força
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Pressão operacional para ar de vedação	0 bar...0.5 bar
Frequência máx. de operação da garra pneumática	2 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	90 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	100 ms
Carga máx. por dedo de aderência externo	318 g
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Força de aderência total em 6 bar, abertura	944 N
Força de aderência total em 6 bar, fecho	894 N
Força de aderência por mordente em 6 bar, abertura	472 N

Característica	Valor
Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho	447 N
Momento de inércia	26.19 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	2000 N
Torque máximo no mordente Mx, estático	90 Nm
Torque máximo no mordente My, estático	60 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	50 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos guia	5 MioCyc
Peso do produto	1766 g
Tipo de montagem	Pela rosca fêmea e manga central Pelo orifício de passagem e manga central Com orifício de passagem e parafuso de aperto Com rosca fêmea e parafuso de aperto Alternativa:
Conexão pneumática para ar de vedação	M5
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Aço inoxidável de liga alta
Material da caixa	Alumínio anodizado
Material do mordente	Aço, temperado