


# Silenciador AMTE-M-LH-M5

Número de referência: 1205858

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                        |
| Tamanho da embalagem                   | 20                                                                 |
| Pressão operacional                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Taxa de fluxo relativa à atmosfera     | 255 l/min                                                          |
| Prevenção e proteção contra explosões  | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo             |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Nível de ruído                         | 72 dB(A)                                                           |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...80 oC                                                     |
| Peso do produto                        | 1.5 g                                                              |
| Conexão pneumática                     | M5                                                                 |
| Material de inserção no amortecedor    | Bronze                                                             |
| Material do punhão aparafusado         | Latão                                                              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                         |