


Garra paralela DHPS-20-A

Número de referência: 1254046

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Curso por mordente	6.5 mm
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Folga angular máx. do mordente ax, ay	0.5 deg
Folga máx. do mordente Sz	0.02 mm
Simetria rotacional	0.2 mm
Precisão de repetição da garra	0.02 mm
Número de mordentes	2
Sistema de acionamento	Pneumática
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Função da garra	Paralelo
Retenção de força de aderência	Sem
Construção	Alavanca Sequência de movimentos conduzida pela força
Guia	Guia do mancal liso
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Frequência máx. de operação da garra pneumática	3 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	59 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	87 ms
Carga máx. por dedo de aderência externo	250 g
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Força de aderência total em 6 bar, abertura	320 N

Característica	Valor
Força de aderência total em 6 bar, fecho	290 N
Força de aderência por mordente em 6 bar, abertura	162 N
Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho	147 N
Momento de inércia	1.489 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	250 N
Torque máximo no mordente Mx, estático	14 Nm
Torque máximo no mordente My, estático	14 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	14 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos guia	10 MioCyc
Peso do produto	380 g
Tipo de montagem	Pela rosca fêmea e manga central Pelo orifício de passagem e manga central Alternativa:
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	PA
Material da caixa	Liga de alumínio forjado anodizado duro
Material do mordente	Aço inoxidável de liga alta