

# Anel vedante OK-M5

Número de referência: 130850

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a norma                                | ISO 16030                                                                                         |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                 |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Temperatura ambiente                                 | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Aperto manual em RT                                  | Sim                                                                                               |
| Torque de aperto nominal                             | 1.33 Nm                                                                                           |
| Tolerância para o torque de aperto nominal           | ± 20%                                                                                             |
| Peso do produto                                      | 0.1 g                                                                                             |
| Conexão pneumática                                   | M5                                                                                                |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material dos batentes                                | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |
| Material de vedações                                 | NBR                                                                                               |