

# Cilindro padronizado DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R

Número de referência: 1781072

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                            | 500 mm                                                                                            |
| Diâmetro do pistão                               | 80 mm                                                                                             |
| Rosca da biela                                   | M20 x 1,5                                                                                         |
| Amortecimento                                    | Amortecimento da posição final pneumática auto-ajustável                                          |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                                                       |
| De acordo com a norma                            | ISO 15552                                                                                         |
| Extremidade da biela                             | Rosca macho                                                                                       |
| Construção                                       | Pistão<br>Biela<br>Perfil do tambor                                                               |
| Detecção de posição                              | Através do sensor de proximidade                                                                  |
| Pressão operacional                              | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar                                                            |
| Modo de funcionamento                            | Dupla ação                                                                                        |
| Meio de funcionamento                            | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo           | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 3 - Risco de corrosão alto                                                                        |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Temperatura ambiente                             | -20 °C...80 °C                                                                                    |
| Energia de impacto nas posições finais           | 1.8 J                                                                                             |
| Curso do amortecimento                           | 31 mm                                                                                             |
| Força teórica em 6 bar, retração                 | 2721 N                                                                                            |
| Força teórica em 6 bar, avanço                   | 3016 N                                                                                            |
| Mobilidade da carga                              | 2750 g                                                                                            |
| Carga de movimento em curso de 0 mm              | 800 g                                                                                             |
| Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm | 39 g                                                                                              |
| Peso do produto                                  | 7881 g                                                                                            |
| Peso básico com curso de 0 mm                    | 3131 g                                                                                            |
| Peso adicional por curso de 10 mm                | 95 g                                                                                              |
| Tipo de montagem                                 | Com rosca fêmea<br>Através dos acessórios<br>Alternativa:                                         |

| Característica                           | Valor                              |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Conexão pneumática                       | G3/8                               |
| Observação sobre os materiais            | Em conformidade com a RoHS         |
| Material da tampa                        | Alumínio fundido, revestido        |
| Material do vedante do pistão            | TPE-U(PU)                          |
| Material do pistão                       | Liga de alumínio forjada           |
| Material da biela                        | Aço inoxidável de liga alta        |
| Material do vedante do limpador da biela | TPE-U(PU)                          |
| Material do vedante do tampão            | TPE-U(PU)                          |
| Material de ressalto do amortecedor      | POM                                |
| Material do tambor do cilindro           | Liga de alumínio anodizado forjada |
| Material da porca                        | Aço inoxidável de liga alta        |
| Material do rolamento                    | POM                                |
| Material dos parafusos tipo flange       | Aço galvanizado                    |