

## União rápida com entrada em Y NPQP-Y-R18-Q4-FD-P10

Número de referência: 133081

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                | Valor                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tamanho                                       | Padrão                                                   |
| Largura nominal                               | 2 mm                                                     |
| Desenho                                       | Formato em Y                                             |
| Tamanho da embalagem                          | 10                                                       |
| Construção                                    | Princípio Push-Pull                                      |
| Pressão da operação dependente da temperatura | -0.95 bar...10 bar                                       |
| Meio de funcionamento                         | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Nota sobre o meio operacional/controlado      | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo   |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)        | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão |
| Em conformidade com LABS                      | VDMA24364 zona III                                       |
| Alimentação segura                            | Ver informação complementar do material                  |
| Temperatura ambiente                          | -20 °C...60 °C                                           |
| Peso do produto                               | 6.5 g                                                    |
| Tipo de montagem                              | Hexágono externo, tamanho 10 mm                          |
| Conexão pneumática 1                          | Rosca macho R1/8                                         |
| Conexão pneumática 2                          | Para tubos de diâmetro externo 4 mm                      |
| Observação sobre os materiais                 | Em conformidade com a RoHS                               |
| Material da caixa                             | PP                                                       |
| Material da garra de retenção do tubo         | Aço inoxidável de liga alta                              |