

Resistência de frenagem CACR-LE2-72-W500

Número de referência: 1336611

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	500
Posição de montagem	Convecção livre Vertical
Energia do impulso da resistência de frenagem em 380V	2000 Ws
Energia do impulso da resistência de frenagem em 780V	1800 Ws
Saída nos 35% do ciclo de trabalho e 20°C	500 W
Resistência de travagem da potência nominal	200 W
Potência nominal da resistência de frenagem nos 380V	150 W
Potência nominal da resistência de frenagem nos 780V	120 W
Valor da resistência	72 Ohm
Certificado	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	550 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem Através dos acessórios Alternativa:
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS