


**Cabo do motor**  
**NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6**  
Número de referência: 1450738

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                       | Valor                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Designação principal                                 | Sem suporte da etiqueta de identificação               |
| Ligação elétrica 1, função                           | Extremidade do dispositivo de campo                    |
| Ligação elétrica 1, desenho                          | Retangular                                             |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão                  | Tomada                                                 |
| Ligação elétrica 1, saída do cabo                    | Angular                                                |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão            | Sub-D                                                  |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios             | 9                                                      |
| Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados              | 6                                                      |
| Ligação elétrica 2, função                           | Lado do controlador                                    |
| Ligação elétrica 2, tipo de conexão                  | Cabo                                                   |
| Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão            | Extremidade aberta                                     |
| Ligação elétrica 2, número de pinos/fios             | 6                                                      |
| Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados              | 6                                                      |
| Faixa da tensão de operação CC                       | 0 V...72 V                                             |
| Tensão de funcionamento nominal CC                   | 24 V                                                   |
| Blindagem                                            | sim                                                    |
| Comprimento do cabo                                  | 5 m                                                    |
| Característica do cabo                               | com aptidão para cadeias de energia                    |
| Raio de curvatura, instalação do cabo flexível       | 62 mm                                                  |
| Diâmetro do cabo                                     | 6.2 mm                                                 |
| Composição do cabo                                   | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>                               |
| Secção cruzada do condutor nominal                   | 0.34 mm <sup>2</sup>                                   |
| Terminais dos fios                                   | Terminal para cabos                                    |
| Nível de proteção                                    | IP65                                                   |
| Observação sobre o nível de proteção                 | Quando montado                                         |
| Temperatura ambiente                                 | -40 oC...80 oC                                         |
| Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível | -5 oC...80 oC                                          |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)         | De acordo com a diretiva RoHS da UE                    |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)       | De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B2-L                                         |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                             |

| Característica             | Valor      |
|----------------------------|------------|
| Material da bainha do cabo | TPE-U(PUR) |
| Cor da bainha do cabo      | Cinza      |