



# Gerador de vácuo CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

Número de referência: 185871

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal com efusor Laval       | 0.95 mm                                                                                           |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                       |
| Características do ejetor              | Alto nível de vácuo                                                                               |
| Pressão operacional                    | 2 bar...10 bar                                                                                    |
| Vácuo máx.                             | 85 %                                                                                              |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura do meio                    | 0 oC...50 oC                                                                                      |
| Temperatura ambiente                   | 0 oC...50 oC                                                                                      |
| Peso do produto                        | 114 g                                                                                             |
| Ligação elétrica                       | Conectores                                                                                        |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Conexão pneumática 1                   | Base de apoio                                                                                     |
| Conexão pneumática 3                   | Base de apoio                                                                                     |
| Conexão de vácuo                       | G1/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                      | Alumínio fundido                                                                                  |