


# Válvula solenoide

## VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-40-R1

Cód. do item: 1492092

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	válvula de assento diretamente controlada
Tipo de acionamento	elétrico
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão de montagem	1/4 NPT
Conexão elétrica	Formato A Conector macho Conforme EN 175301-803 formato quadrado
Diâmetro nominal	2 mm
Função de válvula	2/2 vias fechada monoestável
Acionamento manual auxiliar	nenhum
Sentido da vazão	Não reversível
Meio	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes Óleo mineral Água líquidos neutros Mais meios de fluxo sob consulta
Pressão nominal válvula PN	100
Diferença de pressão	0 MPa 0 bar 0 psi
Valores característicos da bobina eletromagnética	230 V CA: 50/60 Hz, potência de arranque de 18,0 VA, potência de retenção de 15,0 VA
Classe de isolamento	F
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Tempo de ativação	100%

Característica	Valor
Tipo de retorno	Mola mecânica
Tipo de comando	Direto
Pressão média	0 MPa...4 MPa 0 bar...40 bar 0 psi...580 psi
Viscosidade máxima	22 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura do meio	-10 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...35 oC
Taxa de vazamento conforme EN 12266-1	A
Fluxo Kv	0.13 m <sup>3</sup> /h
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	140 l/min
Tempo de acionamento ligado	20 ms
Tempo de comutação desligado	18 ms
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Material corpo	aço inoxidável de alta liga
Número do material do corpo	1.4305
Material vedações	FPM
Material tubo do induzido	aço de alta liga
Peso do produto	650 g
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretriz de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Grau de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Torque de aperto máx. rosca de conexão	35 Nm
Torque de aperto máx. para fixação de bobina	2 Nm