

# Suporte para ventosa ESH-HDL-3-PK

Cód. do item: 189248

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compensador de altura do suporte de ventosa | 20 mm                                                                   |
| Diâmetro nominal                            | 3 mm                                                                    |
| Volume                                      | 0.252 cm³                                                               |
| Posição de instalação                       | vertical                                                                |
| Estrutura                                   | Conexão do vácuo lateral<br>com compensador de altura                   |
| Atribuição do suporte de ventosa            | Tamanho 3                                                               |
| Meio de operação                            | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Classe de resistência à corrosão KBK        | 1 - baixa resistência à corrosão                                        |
| Conformidade LABS                           | VDMA24364-A1-L                                                          |
| Temperatura ambiente                        | -10 oC...60 oC                                                          |
| Peso do produto                             | 63 g                                                                    |
| Tipo de fixação                             | com contraporca                                                         |
| Fixação por ventosa                         | M4                                                                      |
| Conexão do vácuo                            | PK-4                                                                    |
| Indicação sobre os materiais                | Conformidade RoHS                                                       |
| Material vedações                           | NBR<br>Aço                                                              |
| Material suporte                            | Alumínio<br>Latão niquelado<br>POM<br>Aço temperado<br>aço de alta liga |