

# Conexão rápida rosada em T QSTF-1/8-8-B

FESTO

Cód. do item: 153185



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	5.5 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Forma em L, conexão adicional, rosca fêmea, longitudinal
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Observação sobre pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a no máx. 50 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-: Água (na forma líquida, sem gelo)
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Classe 4, conforme ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	25 g
Número de saídas	2
Número de entradas de alimentação	1
Tipo de fixação	Sextavado externo SW14
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/8 para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Cor anel de desengate	azul
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PBT
Material do parafuso vazado	Latão niquelado
Material do anel de desengate	POM

Característica	Valor
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga