

**Válvula de retenção**  
**HA-1/8-QSM-3/16-U**  
Número de referência: 190849

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                                     | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | Função de retenção                                                                                |
| Conexão pneumática 1                                               | 1/8 NPT                                                                                           |
| Conexão pneumática 2                                               | QS-3/16                                                                                           |
| Tipo de montagem                                                   | Aparafusar                                                                                        |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 238 l/min                                                                                         |
| Pressão operacional                                                | -1 bar...10 bar                                                                                   |
| Temperatura ambiente                                               | 0 oC...60 oC                                                                                      |
| Material da caixa                                                  | Latão                                                                                             |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]                                               |
| Pressão diferencial mín., abertura                                 | 0.1 bar                                                                                           |
| Pressão diferencial mín., fecho                                    | 0.2 bar                                                                                           |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Peso do produto                                                    | 13 g                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                                                        |