


# Ventosa de vácuo ESV-20-EU

Número de referência: 191024

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Raio mín. da ferramenta                          | 30 mm                                                       |
| Diâmetro da ventosa                              | 20 mm                                                       |
| Volume de sucção                                 | 0.722 cm³                                                   |
| Posição de conexão                               | Em cima                                                     |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                 |
| Formato da ventosa                               | Redondo extra-profundo                                      |
| Pressão operacional                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                      | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364 zona III                                          |
| Alimentação segura                               | Ver informação complementar do material                     |
| Temperatura ambiente                             | -20 oC...60 oC                                              |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 17 N                                                        |
| Peso do produto                                  | 1.6 g                                                       |
| Cor                                              | Azul                                                        |
| Dureza da margem                                 | 60 +/- 5                                                    |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                  |
| Material da ventosa                              | PUR                                                         |