


# Interface CAMC-F-EP

Número de referência: 1911917

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões L x C x A                          | 19 mm x 90 mm x 65 mm                                                                                         |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade) | De acordo com a Diretiva EMC da UE                                                                            |
| Em conformidade com LABS                     | VDMA24364 zona III                                                                                            |
| Temperatura de armazenamento                 | -25 oC...70 oC                                                                                                |
| Humidade relativa                            | 5 - 95%<br>Não condensante                                                                                    |
| Nível de proteção                            | IP20<br>Quando montado                                                                                        |
| Temperatura ambiente                         | 0 oC...50 oC                                                                                                  |
| Peso do produto                              | 75 g                                                                                                          |
| Tipo de montagem                             | Módulo pronto a ligar para CMMP-AS...-M3                                                                      |
| Observação sobre os materiais                | Em conformidade com a RoHS                                                                                    |
| Posição de montagem                          | Qualquer um                                                                                                   |
| Protocolo                                    | EtherNet/IP                                                                                                   |
| Perfil de comunicação                        | FHPP                                                                                                          |
| Taxa de transmissão                          | 10/100 Mbit/s (Full/Half)                                                                                     |
| Topologias                                   | Estrela<br>Anel<br>Linha                                                                                      |
| Redundância média                            | DLR                                                                                                           |
| Atribuição do endereço de IP                 | FCT<br>DHCP<br>BOOTP<br>Comutador DIP                                                                         |
| Interface do barramento de campo             | 2x tomada RJ45                                                                                                |
| Ciclo de inversão mínimo                     | 1 ms                                                                                                          |
| Ecrãs LED                                    | Atividade da comunicação de Ethernet<br>Monitorização da linha Ethernet<br>Estado do módulo<br>Estado de rede |
| Suporte de configuração                      | EDS                                                                                                           |
| Parametrização                               | FCT                                                                                                           |
| Funções adicionais                           | AddressConflictDetection (ACD)<br>Interruptor integrado                                                       |