


# Filtro fino LFMB-D-MAXI

Número de referência: 192571

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Série                                  | D                                                                    |
| Tamanho                                | Maxi                                                                 |
| Construção                             | Filtro de fibra                                                      |
| Grau de filtração                      | 1 µm                                                                 |
| Drenagem do condensador                | Em rotação manual                                                    |
| Pressão operacional                    | 1 bar...16 bar                                                       |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes |
| Qualidade do ar na saída               | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Gases inertes |
| Eficiência do filtro                   | 99,99 %                                                              |
| Volume de condensado máx.              | 80 cm <sup>3</sup>                                                   |
| Proteção da bacia                      | Proteção da bacia metálica                                           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Temperatura do meio                    | 1.5 oC...60 oC                                                       |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                       |
| Temperatura de armazenamento           | -10 oC...60 oC                                                       |
| Teor em óleo residual                  | 0.5 mg/m3                                                            |
| Tipo de montagem                       | Instalação em linha<br>Através dos acessórios<br>Alternativa:        |
| Posição de montagem                    | Vertical +/- 5°                                                      |
| Conexão pneumática 1                   | Base de apoio                                                        |
| Conexão pneumática 2                   | Base de apoio                                                        |
| Material da caixa                      | Zinco fundido                                                        |
| Material do filtro                     | Fibra borossilicatada                                                |
| Material do copo                       | PC                                                                   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                           |