



# Cilindro compacto ADVUL-16-20-P-A

Número de referência: 156854

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                  | 20 mm                                                                                             |
| Diâmetro do pistão                     | 16 mm                                                                                             |
| Amortecimento                          | Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades                                   |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                       |
| Construção                             | Pistão<br>Biela                                                                                   |
| Deteção de posição                     | Através do sensor de proximidade                                                                  |
| Variantes                              | Haste em uma extremidade                                                                          |
| Proteção contra rotação/guia           | Barra de desvio com engate                                                                        |
| Pressão operacional                    | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                                                              |
| Modo de funcionamento                  | Dupla ação                                                                                        |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -20 °C...80 °C                                                                                    |
| Energia de impacto nas posições finais | 0.1 J                                                                                             |
| Força teórica em 6 bar, retração       | 90 N                                                                                              |
| Força teórica em 6 bar, avanço         | 121 N                                                                                             |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem<br>Através dos acessórios<br>Alternativa:                               |
| Conexão pneumática                     | M5                                                                                                |
| Material dos parafusos tipo flange     | Aço inoxidável de alta liga                                                                       |
| Material da tampa                      | Liga de alumínio forjada                                                                          |
| Material de vedações dinâmicas         | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                                  |
| Material da biela                      | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |
| Material do tambor do cilindro         | Liga de alumínio forjada                                                                          |