


Nó do barramento CPX-FB13

Número de referência: 195740

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	Profibus DP
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Peso do produto	115 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA PC
Ecrã LED (específico do produto)	M: Modificar, parametrização PL: alimentação de carga PS: alimentação eletrónica, alimentação do sensor SF: falha no sistema
Ecrã LED (específico do barramento)	BF: falha no barramento
Diagnóstico específico do dispositivo	Diagnóstico orientado pelo canal e pelo módulo Subtensão dos módulos Memória de diagnóstico
Componentes de controlo	Interruptor DIL
Interface do barramento de campo	2x M12 x 1, 5 pinos, programado com B Tomada Sub-D, 9 pinos Conector Sub-D personalizável
Entradas da capacidade de endereçamento máx.	64 Byte
Saídas de capacidade máx. de endereçamento	64 Byte
Parametrização	Comportamento do diagnóstico Resposta Failsafe Forçamento dos canais Configuração do sinal Parâmetros do sistema
Taxa de transmissão	96 ... 12000 kbit/s
Suporte de configuração	Arquivo GSD

Característica	Valor
Funções adicionais	Acesso acíclico a dados através de "DPV1 " Diagnóstico orientado pelo canal através do barramento de campo Parametrização de arranque em texto simples através do barramento de campo O estado do sistema pode ser exibido através dos dados do processo Interface do diagnóstico adicional para unidades do operador
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Consumo intrínseco da corrente na tensão de operação nominal	Tipic. 200 mA
Tipos de comunicação	DPV0: comunicação cíclica DPV1: comunicação acíclica