


# Bloco do coletor MHP1-PR6-3-PI

Número de referência: 197214

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º máx. de posições da válvula        | 6                                                                                                 |
| Pressão operacional                    | 0 bar...8 bar                                                                                     |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Temperatura ambiente                   | -10 °C...60 °C                                                                                    |
| Tipo de montagem, base de apoio        | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Tipo de válvula de montagem            | Com rosca fêmea                                                                                   |
| Conexão pneumática 1                   | M7                                                                                                |
| Conexão pneumática 3                   | M7                                                                                                |
| Material da base de apoio              | Liga de alumínio forjada                                                                          |