


Cilindro elétrico ESBF-BS-32-200-5P

Número de referência: 2215384

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	200 mm
Tamanho	32
Curso	200 mm
Rosca da biela	M10 x 1,25
Folga de reversão	30 µm
Diâmetro do fuso	12 mm
Passo do fuso	5 mm/r
Ângulo máx. de rotação da biela +/-	0.25 deg
De acordo com a norma	ISO 15552
Posição de montagem	Qualquer um
Extremidade da biela	Rosca macho
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Construção	Cilindro elétrico com fuso de esferas
Tipo de fuso	Fuso de esferas
Proteção contra rotação/guia	Com guia do mancal liso
Aceleração máx.	5 m/s ²
Velocidade rotacional máx.	6600 1/min
Velocidade máxima	0.56 m/s
Precisão de repetição	±0,01 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de acionamento máx.	1.1 Nm
Força radial máx. no eixo do atuador	115 N
Força de alimentação máx. Fx	1000 N

Característica	Valor
Acionamento de torque sem carga	0.1 Nm
Valor de referência de carga útil, horizontal	100 kg
Valor guia da carga útil, vertical	100 kg
Momento de inércia JH por metro de curso	0.122 kgcm ²
Momento de inércia JL por kg de carga útil	0.0063 kgcm ²
Momento de inércia JO	0.023 kgcm ²
Intervalo de manutenção	Lubrificação permanente
Carga de movimento em curso de 0 mm	281 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	9 g
Peso básico com curso de 0 mm	781 g
Peso adicional por curso de 10 mm	33 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea ou acessório
Código da interface, atuador	D32
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjada, superfície polida e anodizada
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material da porca do fuso	Aço para rolamento de rolos
Material do fuso	Aço para rolamento de rolos
Material do tambor do cilindro	Liga de alumínio suavemente anodizada trabalhada