

# Atuador de um quarto de volta DSRL-16-180-P-FW

Número de referência: 30655

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Ângulo de amortecimento	2.1 deg
Faixa de definições do ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Construção	Palheta giratória
Detecção de posição	Sem
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Frequência de rotação máx. em 6 bar	3 Hz
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque teórico em 6 bar	2 Nm
Peso do produto	300 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Material do eixo motor	Aço Níquelado
Material de vedações	NBR