



# Cabo de conexão NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3

Número de referência: 3679778

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                            | Valor                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Certificado                               | c CSA us (OL)                                                          |
| Indicação do estado de comutação          | LED amarelo                                                            |
| Funções adicionais                        | Circuito protetor                                                      |
| Designação principal                      | Sem suporte da etiqueta de identificação                               |
| Peso do produto                           | 80 g                                                                   |
| Ligação elétrica 1, função                | Extremidade do dispositivo de campo                                    |
| Ligação elétrica 1, desenho               | Retangular                                                             |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão       | Tomada                                                                 |
| Ligação elétrica 1, saída do cabo         | Angular                                                                |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão | Diagrama de conexão formato B de acordo com o padrão industrial, 11 mm |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios  | 3                                                                      |
| Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados   | 3                                                                      |
| Ligação elétrica 1, tipo de montagem      | Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3                     |
| Ligação elétrica 2, função                | Lado do controlador                                                    |
| Ligação elétrica 2, tipo de conexão       | Cabo                                                                   |
| Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão | Extremidade aberta                                                     |
| Ligação elétrica 2, número de pinos/fios  | 3                                                                      |
| Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados   | 3                                                                      |
| Faixa da tensão de operação CC            | 18 V...30 V                                                            |
| Tensão de funcionamento nominal CC        | 24 V                                                                   |
| Faixa da tensão operacional CA            | 18 V...30 V                                                            |
| Voltagem de funcionamento nominal CA      | 24 V                                                                   |
| Carga admissível da corrente a 40 °C      | 4 A                                                                    |
| Resistência a sobretensão                 | 0.8 kV                                                                 |
| Conexão protetora à terra                 | Presente                                                               |
| Comprimento do cabo                       | 0.6 m                                                                  |
| Característica do cabo                    | Padrão                                                                 |

| Característica                                       | Valor                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Condições de teste de linha                          | Condições de teste sob pedido                          |
| Diâmetro do cabo                                     | 5.9 mm                                                 |
| Tolerância do diâmetro do cabo                       | ± 0,3 mm                                               |
| Composição do cabo                                   | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                               |
| Nível de proteção                                    | IP67                                                   |
| Observação sobre o nível de proteção                 | Quando montado                                         |
| Temperatura ambiente                                 | -25 oC...80 oC                                         |
| Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível | -25 oC...80 oC                                         |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)         | De acordo com a diretiva RoHS da UE                    |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)       | De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364 zona III                                     |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                             |
| Nível de contaminação                                | 3                                                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 2 - tensão moderada da corrosão                        |
| Material da bainha do cabo                           | TPE-U(PUR)                                             |
| Cor da bainha do cabo                                | Cinza                                                  |
| Material da caixa                                    | TPE-U(PUR)                                             |
| Cor da caixa                                         | Preto                                                  |
| Material da manga de isolamento                      | PP                                                     |