



# Válvula solenoide MFH-5-PK-3

Número de referência: 4448

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 5/2, monoestável                                                                          |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 105 l/min                                                                                 |
| Porta de trabalho pneumática                                       | PK-3                                                                                      |
| Pressão operacional                                                | 3 bar...8 bar                                                                             |
| Construção                                                         | Assento axial                                                                             |
| Largura nominal                                                    | 2.5 mm                                                                                    |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                                                     |
| Desligar tempo de comutação                                        | 22 ms                                                                                     |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 10 ms                                                                                     |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]                                        |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Temperatura do meio                                                | -10 oC...60 oC                                                                            |
| Temperatura ambiente                                               | -5 oC...40 oC                                                                             |
| Peso do produto                                                    | 270 g                                                                                     |
| Tipo de montagem                                                   | Na base de apoio<br>Na estrutura de montagem<br>Pelo orifício de passagem<br>Alternativa: |
| Conexão pneumática 1                                               | PK-3                                                                                      |
| Conexão pneumática 2                                               | PK-3                                                                                      |
| Conexão pneumática 3                                               | PK-3                                                                                      |
| Conexão pneumática 4                                               | PK-3                                                                                      |
| Conexão pneumática 5                                               | PK-3                                                                                      |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                                                |
| Material da base de apoio                                          | Alumínio<br>Anodizado                                                                     |
| Material de vedações                                               | NBR                                                                                       |
| Material da caixa                                                  | Alumínio<br>Anodizado                                                                     |