


Válvula de abertura e fechamento HE-3/4-D-MIDI

FESTO

Cód. do item: 162811



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de açãoamento	Manual
Tipo de vedação	mole
Função do escape	Não estrangulável
Açãoamento manual auxiliar	nenhum
Função de válvula	3/2 biestável
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Valor C	17.3 l/sbar
Valor b	0.42
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	3800 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Posição de instalação	Indiferente
Sentido da vazão	Não reversível
Peso do produto	511 g
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio em fundição injetada