

# Cilindro compacto ADN-S-50-5-I-P-A

Número de referência: 5138188

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                            | 5 mm                                                                                              |
| Diâmetro do pistão                               | 50 mm                                                                                             |
| Amortecimento                                    | Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades                                   |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                                                       |
| Modo de funcionamento                            | Dupla ação                                                                                        |
| Extremidade da biela                             | Rosca fêmea                                                                                       |
| Construção                                       | Pistão<br>Biela                                                                                   |
| Detecção de posição                              | Através do sensor de proximidade                                                                  |
| Variantes                                        | Haste em uma extremidade                                                                          |
| Pressão operacional                              | 0.04 MPa...1 MPa<br>0.4 bar...10 bar                                                              |
| Meio de funcionamento                            | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo           | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Temperatura ambiente                             | 0 °C...60 °C                                                                                      |
| Energia de impacto nas posições finais           | 1 J                                                                                               |
| Força teórica em 6 bar, retração                 | 1057 N                                                                                            |
| Força teórica em 6 bar, avanço                   | 1178 N                                                                                            |
| Carga de movimento em curso de 0 mm              | 104 g                                                                                             |
| Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm | 16 g                                                                                              |
| Peso básico com curso de 0 mm                    | 324 g                                                                                             |
| Peso adicional por curso de 10 mm                | 63 g                                                                                              |
| Tipo de montagem                                 | Pelo orifício de passagem<br>Com rosca fêmea<br>Através dos acessórios<br>Alternativa:            |
| Conexão pneumática                               | G1/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da tampa                                | Liga de alumínio anodizado forjada                                                                |
| Material de vedações dinâmicas                   | TPE-U(PU)                                                                                         |

| Característica    | Valor                              |
|-------------------|------------------------------------|
| Material da caixa | Liga de alumínio anodizado forjada |
| Material da biela | Aço inoxidável de liga alta        |