

# Módulo de derivação FRM-1-D-MAXI

Número de referência: 164956

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                    | Valor                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                                               | Qualquer um                                                          |
| Construção                                                        | Módulo de derivação                                                  |
| Pressão operacional                                               | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                    |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção do fluxo principal 1 -> 2 | 17400 l/min                                                          |
| Meio de funcionamento                                             | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                            | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Temperatura de armazenamento                                      | -10 oC...60 oC                                                       |
| Qualidade do ar na saída                                          | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio                                               | -10 oC...60 oC                                                       |
| Temperatura ambiente                                              | -10 oC...60 oC                                                       |
| Peso do produto                                                   | 762 g                                                                |
| Conexão pneumática 1                                              | G1                                                                   |
| Conexão pneumática 2                                              | G1                                                                   |
| Conexão pneumática 3                                              | G3/4                                                                 |
| Conexão pneumática 4                                              | G1/4                                                                 |
| Observação sobre os materiais                                     | Em conformidade com a RoHS                                           |
| Material da caixa                                                 | Zinco fundido                                                        |