


Conector da fonte de alimentação NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Número de referência: 5195383

FESTO



Dum
my

Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	PROFINET
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Autoridade emissora do certificado	UL E328433
Funções adicionais	Cumpre com os requisitos da AIDA
Durabilidade de contacto	100
Saída do cabo	Direto
Peso do produto	109 g
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão PP, codificação nos pinos 2 e 5
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	5
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	5
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Push-Pull com trava contra puxões involuntários
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal acionado por mola
Faixa da tensão de operação CC	0 V...24 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	16 A
Resistência a sobretensão	4 kV
Conector do cabo	Pg13,5 hexágono, SW22
Diâmetro do cabo	9 mm...13 mm
Secção cruzada do condutor nominal	0.75 mm²...2.5 mm² AWG18 - 13
Nível de proteção	IP65 IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C

Característica	Valor
Temperatura de armazenamento	-40 oC...85 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Teste de incêndio	UL94 V-0
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Zinco niquelado, fundido
Cor da caixa	Prata
Material de vedações	NBR TPE-V
Material dos contactos do pino	Liga de cobre, niquelada e dourada