

# Bloco do coletor CPE18-PRSG-2

Número de referência: 164970

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º máx. de posições da válvula        | 2                                                                                                 |
| Pressão de rutura                      | 3 MPa<br>30 bar<br>435 psi                                                                        |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1 MPa                                                                                 |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Peso do produto                        | 170 g                                                                                             |
| Tipo de montagem, base de apoio        | Pelo orifício de passagem<br>Com guia H                                                           |
| Conexão pneumática 1                   | G1/2                                                                                              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                      | Reforçado com PA                                                                                  |