

# Regulador de pressão LR-3/4-D-O-MIDI-NPT

Número de referência: 173665

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | Midi                                                                                              |
| Série                                  | D                                                                                                 |
| Pressão operacional                    | 1.6 MPa<br>16 bar                                                                                 |
| Taxa de regulação da pressão           | 0.5 bar...12 bar                                                                                  |
| Histerese de pressão máx.              | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                                    |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                              |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Qualidade do ar na saída               | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                              |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Conexão pneumática 1                   | 3/4 NPT                                                                                           |
| Conexão pneumática 2                   | 3/4 NPT                                                                                           |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |