


Ventosa com conexão ESS-80-GT-M10

Número de referência: 525983

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	7.5 mm
Raio mín. da ferramenta	100 mm
Largura nominal	5.5 mm
Diâmetro da ventosa	80 mm
Volume de sucção	28.6 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Redondo, em formato de sino
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 5
Formato da ventosa	Redondo, profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão operacional nominal	-0.7 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Esforço de arranque em vácuo a 70%	245 N
Força de retenção na pressão operacional nominal	245 N
Torque de aperto máx. para rosca de montagem	12 Nm
Carga transversal à pressão operacional nominal	99 N
Peso do produto	28 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M10
Cor	Castanho avermelhado
Dureza da margem	72 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	Vulkollan