


# Filtro regulador LFR-1/8-D-O-MINI-A-NPT

Número de referência: 173759

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                            | Mini                                                                                              |
| Série                                                              | D                                                                                                 |
| Grau de filtração                                                  | 40 µm                                                                                             |
| Drenagem do condensador                                            | Completamente automático                                                                          |
| Volume de condensado máx.                                          | 22 cm³                                                                                            |
| Proteção da bacia                                                  | Proteção da bacia metálica                                                                        |
| Pressão operacional                                                | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                               |
| Histerese de pressão máx.                                          | 0.2 bar                                                                                           |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 750 l/min                                                                                         |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes                              |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento                                       | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Qualidade do ar na saída                                           | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gases inertes                              |
| Temperatura do meio                                                | 5 oC...60 oC                                                                                      |
| Temperatura ambiente                                               | 5 oC...60 oC                                                                                      |
| Peso do produto                                                    | 410 g                                                                                             |
| Tipo de montagem                                                   | Instalação em linha<br>Com suporte de montagem<br>Alternativa:                                    |
| Conexão pneumática 1                                               | 1/8 NPT                                                                                           |
| Conexão pneumática 2                                               | 1/8 NPT                                                                                           |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                                                  | Zinco fundido                                                                                     |
| Material do copo                                                   | PC                                                                                                |