

# Conexão rápida roscada

## QSM-M3-1/8-I-U-M

Cód. do item: 183751

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Diâmetro nominal	0.059 in
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	0.354 ft-lbf
Tolerância a torque de aperto nominal	± 55 %
Peso do produto	0.081 oz
Tipo de fixação	Sextavado interno SW1,5
Conexão pneumática 1	Rosca macho M3
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 1/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 oF...140 oF
Cor anel de desengate	cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão niquelado
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga