


Unidade de tratamento de ar LFR-1/4-D-MINI-KA-A

Cód. do item: 185710

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamanho | Mini |
| Série | D |
| Segurança de ativação | Manopla com retentor |
| Posição de instalação | Vertical +/- 5° |
| Grau de filtragem | 40 µm |
| Dreno | totalmente automático |
| Estrutura | Módulo de derivação Filtro regulador com manômetro |
| Quantidade máx. de condensado | 22 cm³ |
| Copo de proteção | Cubeta de proteção metálica |
| Indicador óptico por pressão | com manômetro |
| Pressão operacional | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi |
| Faixa de regulagem de pressão MPa | 0.05 MPa...1.2 MPa |
| Faixa de regulagem de pressão | 0.5 bar...12 bar |
| Faixa de regulagem de pressão psi | 7.25 psi...174 psi |
| Máx. histerese de pressão | 0.015 MPa 0.15 bar 2.175 psi |
| Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343) | 1140 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-: Gases inertes] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes |
| Temperatura do meio | -10 oC...60 oC |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Peso do produto | 800 g |
| Tipo de fixação | alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |

| Característica | Valor |
|----------------------|---------------|
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |
| Material corpo | Zinco fundido |
| Material do copo | PC |