


# Filtro regulador MS6N-LFR-3/8-D6-CRV-AS

Número de referência: 531313

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                            | 6                                                                    |
| Série                                                              | MS                                                                   |
| Bloqueio do atuador                                                | Botão rotativo com retenção<br>pode ser fechada com acessórios       |
| Posição de montagem                                                | Vertical +/-5°                                                       |
| Grau de filtração                                                  | 5 µm                                                                 |
| Drenagem do condensador                                            | Completamente automático<br>Manual, sem retenção                     |
| Construção                                                         | Regulador de pressão com manómetro                                   |
| Volume de condensado máx.                                          | 38 ml                                                                |
| Função do controlador                                              | Pressão de saída constante<br>Com escape secundário                  |
| Proteção da bacia                                                  | Proteção da bacia plástica                                           |
| Nível de separação do condensado                                   | 75 %                                                                 |
| Indicador de pressão                                               | Com medidor de pressão                                               |
| Pressão operacional                                                | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                  |
| Taxa de regulação da pressão                                       | 0.3 bar...7 bar                                                      |
| Histerese de pressão máx.                                          | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi                                   |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 5000 l/min                                                           |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Temperatura de armazenamento                                       | -10 oC...60 oC                                                       |
| Alimentação segura                                                 | Ver informação complementar do material                              |
| Qualidade do ar na saída                                           | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                  |
| Temperatura do meio                                                | -10 oC...60 oC                                                       |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                                       |
| Tamanho dos poros                                                  | 5 µm                                                                 |
| Peso do produto                                                    | 875 g                                                                |

| Característica                 | Valor                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montagem               | Montagem do painel frontal<br>Instalação em linha<br>Através dos acessórios<br>Alternativa: |
| Conexão pneumática 1           | 3/8 NPT                                                                                     |
| Conexão pneumática 2           | 3/8 NPT                                                                                     |
| Observação sobre os materiais  | Em conformidade com a RoHS                                                                  |
| Material do painel do operador | PA<br>POM                                                                                   |
| Material de vedações           | NBR                                                                                         |
| Material do filtro             | PE                                                                                          |
| Material da caixa              | Alumínio fundido                                                                            |
| Material do diafragma          | NBR                                                                                         |
| Material do copo               | PC                                                                                          |
| Material da placa de separação | POM                                                                                         |