

# Suporte para ventosa de vácuo ESH-HDL-2-QS

Número de referência: 189245

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compensador da altura do suporte da ventosa | 10 mm                                                                   |
| Largura nominal                             | 2.2 mm                                                                  |
| Volume                                      | 0.26 cm <sup>3</sup>                                                    |
| Posição de montagem                         | Vertical                                                                |
| Construção                                  | Conexão de vácuo na lateral<br>Com compensador de altura                |
| Atribuição do suporte da ventosa            | Tamanho 2                                                               |
| Meio de funcionamento                       | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)      | 1 - Baixa resistência à corrosão                                        |
| Em conformidade com LABS                    | VDMA24364-A1-L                                                          |
| Temperatura ambiente                        | 0 oC...60 oC                                                            |
| Peso do produto                             | 33 g                                                                    |
| Tipo de montagem                            | Com porca de travamento                                                 |
| Montagem da ventosa                         | Diâmetro de 4 mm                                                        |
| Conexão de vácuo                            | QS-6                                                                    |
| Observação sobre os materiais               | Em conformidade com a RoHS                                              |
| Material de vedações                        | NBR<br>Aço                                                              |
| Material do suporte de retenção             | Alumínio<br>Latão niquelado<br>POM<br>Aço temperado<br>Aço de alta liga |