


# Ventosa para vácuo ESS-100-SU

Cód. do item: 189323

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mínimo da ferramenta	460 mm
Diâmetro nominal	6 mm
Diâmetro da ventosa	100 mm
Volume de sucção	29.779 cm³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 5
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Força de retenção sob pressão de operação nominal	503.6 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	482.5 N
Peso do produto	222 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M10
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	POM Latão niquelado Aço, galvanizado e cromado

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	PUR