

# Ventosa de vácuo ESV-150-SN

Número de referência: 191011

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Raio mín. da ferramenta                          | 480 mm                                                      |
| Diâmetro da ventosa                              | 150 mm                                                      |
| Volume de sucção                                 | 173.826 cm <sup>3</sup>                                     |
| Posição de conexão                               | Em cima                                                     |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                 |
| Formato da ventosa                               | Redondo, plano                                              |
| Pressão operacional                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                      | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-A1-L                                              |
| Alimentação segura                               | Ver informação complementar do material                     |
| Temperatura ambiente                             | -10 oC...70 oC                                              |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 900 N                                                       |
| Peso do produto                                  | 361 g                                                       |
| Cor                                              | Preto                                                       |
| Dureza da margem                                 | 50 +/- 5                                                    |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                  |
| Material da ventosa                              | NBR                                                         |