



# Placa de regulação VABF-S4-2-R5C2-C-10

Número de referência: 540169

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                        | 18 mm                                                                                             |
| De acordo com a norma                          | ISO 15407-2                                                                                       |
| Posição de montagem                            | Qualquer um                                                                                       |
| Função do controlador                          | Pressão de saída constante<br>Com escape secundário                                               |
| Manómetro opcional                             | Possível                                                                                          |
| Pressão operacional                            | 1 MPa<br>10 bar                                                                                   |
| Faixa de regulação da pressão MPa              | 0.05 MPa...0.85 MPa                                                                               |
| Taxa de regulação da pressão                   | 0.5 bar...8.5 bar                                                                                 |
| Taxa de regulação da pressão psi               | 7.25 psi...123.25 psi                                                                             |
| Pressão de entrada 1                           | 0.5 bar...10 bar                                                                                  |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)   | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE                                                       |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade) | de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico                                 |
| Meio de funcionamento                          | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo         | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                    |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Nível de proteção                              | IP65<br>NEMA 4                                                                                    |
| Meio de controlo                               | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Temperatura ambiente                           | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Peso do produto                                | 611 g                                                                                             |
| Tipo de empilhamento vertical da montagem      | Na base de apoio do coletor<br>Na base de apoio individual                                        |
| Conexão do manómetro                           | Com grampo de fixação                                                                             |
| Material do painel do operador                 | PA                                                                                                |
| Material da caixa do controlador               | Alumínio fundido                                                                                  |