


# Módulo da posição intermédia DADM-DGC-25-A

Número de referência: 541700

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 25                                                           |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                  |
| Deteccção de posição                   | Através do sensor de proximidade                             |
| Pressão operacional                    | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi |
| Velocidade máx. de impacto             | 3 m/s                                                        |
| Duração de rotação máx.                | 100 ms                                                       |
| Precisão de repetição                  | 0.02 mm                                                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                              |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                               |
| Peso do produto                        | 430 g                                                        |
| Tipo de montagem                       | Fixo no cilindro DGC                                         |
| Conexão pneumática                     | QS-4                                                         |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                   |
| Material do parafuso de parada         | Aço<br>Galvanizado                                           |
| Material de vedações                   | NBR                                                          |
| Material da caixa                      | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado                        |
| Material da alavanca                   | Aço inoxidável de liga alta                                  |
| Material do clipe                      | Aço inoxidável de liga alta                                  |
| Material da porca                      | Aço<br>Galvanizado                                           |
| Ajustamento da precisão                | 2 mm                                                         |
| Modo de funcionamento                  | Dupla ação                                                   |