


Pick&Place DHSP-HSP12

Código da peça: 543047

FESTO

Mecânica guiada por corrediças, um atuador elétrico ou pneumático para duas direções de movimento, compacto e extremamente dinâmico. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras da Festo. Disponível como conjunto de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pick&Place 1.0
Carga útil	0 ... 0,7 kg
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Curso eixo Z	20 ... 70 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,01 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,01 mm
Acionamento eixo Y	HSP-12
Tipo de acionamento eixo Y	Pneumático
Curso eixo Y	52 ... 170 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,01 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,01 mm