

# Módulo eletrônico VMPA1-FB-EMS-D2-8

Número de referência: 543331

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico                                          | Monitorização da condição<br>Rutura do fio por bobina do solenoide<br>Curto-circuito das válvulas<br>Subtensão das válvulas |
| N.º máx. de posições da válvula                      | 4                                                                                                                           |
| N.º máx. de bobinas solenoide                        | 8                                                                                                                           |
| Consumo intrínseco de corrente na tensão de carga    | 3 mA                                                                                                                        |
| Consumo intrínseco de corrente na tensão operacional | 8 mA                                                                                                                        |
| Corrente nominal de recolha por bobina solenoide     | 58 mA a 24 ms                                                                                                               |
| Corrente nominal com redução da corrente             | 9 mA depois de 24 ms                                                                                                        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão<br>(quando instalado)                                                                      |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                           |
| Peso do produto                                      | 20 g                                                                                                                        |
| Material da caixa                                    | POM                                                                                                                         |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                                                  |