


Desidratador de ar por membrana MS6N-LDM1-3/8-P20

Número de referência: 543654

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Construção	Desidratador da membrana
Pressão operacional	3 bar...12.5 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	200 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Redução do ponto de condensação da pressão	20 K
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura do meio	2 oC...50 oC
Temperatura ambiente	2 oC...50 oC
Peso do produto	1.05 kg
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios Alternativa:
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada