

Atuador redondo DSNU-63- -

Cód. do item: 193995

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 mm...500 mm
Diâmetro do êmbolo	63 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados amortecimento de posição final pneumático autoajustável amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Êmbolo Haste Camisa do atuador
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Variantes	Extensão do ajuste do curso Proteção contra respingos de solda Rosca exterior da haste prolongada Rosca fêmea na haste Rosca especial na haste Haste com sextavado externo Carro adicional, padrão, esquerda Baixo atrito para aplicações de compensador Cabeçote dianteiro sem rosca de fixação Fixação da espiga traseira no cabeçote traseiro Anel raspador metálico Módulo para alcançar uma posição final definida, em caso de queda de pressão A força transversal aumentou Alto grau de proteção contra corrosão Haste reforçada Movimento lento constante Baixo atrito Haste passante, vazada Guia do êmbolo PTFE adicional
Proteção antigiro/guia	haste quadrada
Pressão operacional	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Funcionamento	de dupla ação
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme diretriz de proteção Ex da UE (ATEX)
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos EX do Reino Unido
Certificação de proteção Ex de fora da UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)

Característica	Valor
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Categoria ATEX gás	II 2G
Categoria ATEX Poeira	II 2D
Tipo de proteção contra a ignição para gás	Ex h IIC T4 Gb
Tipo de proteção Ex contra explosão de poeira	Ex h IIIC T1 20°C Db
Temperatura ambiente Ex	-20 °C <= Ta <= +60 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão 3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 oC...120 oC
Força de impacto nas posições finais	0.65 J...1.3 J
Curso de amortecimento	21 mm
Força teórica a 6 bar, retorno	1682 N
Força teórica a 6 bar, avanço	1870 N
Cargas móveis com curso de 0 mm	459 g
Suplemento de massa movida por curso de 10 mm	25 g
Peso básico com curso de 0 mm	1445 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	44 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da haste	Aço inoxidável de alta liga
Material da camisa do atuador	aço inoxidável de alta liga