


# Conversor de sinais SVE4-IS-R-HM8-2N-M8

Número de referência: 544221

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado                                    | Marca RCM<br>c UL us - Listed (OL)                                                                                |
| Temperatura ambiente UL                        | -20 oC...60 oC                                                                                                    |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)   | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                                         |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade) | De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV<br>De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS                                                                                        |
| Faixa do sinal                                 | 0 - 20 mA +/- 0,6 mA                                                                                              |
| Temperatura ambiente                           | -20 oC...70 oC                                                                                                    |
| Saída da alternância                           | 2xNPN                                                                                                             |
| Função de comutação                            | Livremente programável                                                                                            |
| Função do elemento de comutação                | Comutável                                                                                                         |
| Proteção contra curto-circuito                 | Por impulsos                                                                                                      |
| Proteção contra sobrecarga                     | Presente                                                                                                          |
| Faixa da tensão de operação CC                 | 10 V...30 V                                                                                                       |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão            | Tomada                                                                                                            |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão      | M8 x1 programado com A de acordo com EN 61076-2-104                                                               |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios       | 4                                                                                                                 |
| Ligação elétrica 1, tipo de montagem           | Trava do parafuso                                                                                                 |
| Ligação elétrica 2, tipo de conexão            | Conectores                                                                                                        |
| Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão      | M8 x1, programado com A, de acordo com EN 61076-2-104                                                             |
| Ligação elétrica 2, número de pinos/fios       | 4                                                                                                                 |
| Ligação elétrica 2, tipo de montagem           | Trava do parafuso                                                                                                 |
| Peso do produto                                | 19 g                                                                                                              |
| Material da caixa                              | ABS                                                                                                               |
| Opções de configuração                         | Teach-In                                                                                                          |
| Nível de proteção                              | IP65                                                                                                              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                   |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                    |