



Atuador semi-rotativo DSM-16-270-A-B

Número de referência: 547592

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Ângulo de rotação	0 deg...270 deg
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Construção	Palheta giratória
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar
Frequência de rotação máx. em 6 bar	2 Hz
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de sala limpa	Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força axial máx.	30 N
Força radial máx.	75 N
Torque teórico em 6 bar	2.5 Nm
Peso do produto	410 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do eixo motor	Aço Níquelado
Material de vedações	TPE-U(PU)
Material da caixa	Liga de alumínio forjada